

Garant**VNMG 160404, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB7035-1
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160404

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning