

Garant**WNMG 060408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251954 HB7035-1
GTIN	4045197874993
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 060408 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SS
Sort	HB7035-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning