


Garant**WNMG 060408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB7035-1
GTIN	4045197875006
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 060408 HB7035-1 Sort: HB7035-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 320 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 320 m/min
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Sort	HB7035-1
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradi	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning