

**Garant****WNMG 080404, Sort: HB7035-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WNMG 080404 HB7035-1 Sort: HB7035-1  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 350 m/min

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7035-1
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 350 m/min
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
spån-brytare	SS

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning