


Garant**WNMG 080408, Sort: HB7035-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 260 m/min
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Sort	HB7035-1
Skärförhållande	krävande intermittent
Hörnradi	0,8 mm
spån-brytare	SG
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning