

Garant**Drivet verktyg radiellt, standard-stift, ER25, Typ: 30-25-L****Beställningsdata**

Ordernummer	319931 30-25-L
GTIN	4045197877079
Artikelklass	31W

Beskrivning**Utförande:**

Används på **stjärnrevolver**. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindeln.

Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar.

Utförande IKD – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörning möjligt.

Standard-inriktningslist (stift).

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000 ¹ varv/min.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklad och patenterad tätning.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-snyttbytesladaptrar nr 319761 – 319781, Er-spännätänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**
- **För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.**

Verktygssuppspänning: ER25

l_1 : 126 mm

b_1 : 67 mm

b_2 : 41 mm

h_1 : 64 mm

x: 100 mm

Kylning: extern

Teknisk beskrivning

Kylning	extern
x	100 mm
l_1	126 mm
h_1	64 mm
b_1	67 mm
b_2	41 mm
fäste	ER25
VDI-storlek	30
Verktygssuppspänning	ER25
Produktslag	Drivet verktyg

Tillbehör

Varia hylschuckVARIA VX3 för ER-spännhylsstorlek 25	319802 25
Varia hylschuckVARIA VX4 för ER-spännhylsstorlek 25	319804 25

