



Drivet verktyg radiellt, TOEM-list, VX3, Typ: 30-VX3-LIK



Beställningsdata

Ordernummer	319941 30-VX3-LIK
GTIN	4045197877185
Artikelklass	31W

Beskrivning

Utförande:

Anslagslist (42,5-TOEM).

För användning på alla CNC-svarvar **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter**-revolver. Drivkoppling **DIN 5480**. Spänningen för verktyg i DV via ER-spännhylsa med utvändig mutter eller snabbbytessystem VARIA VX i licens EWS. Extern utvändig kylning via plastmantelrör, intern kylning genom verktyg centralt genom spindeln. Maximalt varvtal 8000^{1 varv/min}.

Används på **stjärnrevolver**. Vänsterutförande, dvs. bearbetning i riktning mot huvudspindeln. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (internt) max 70 bar.

Fördel:

- **Vikt- och geometrioptimerat utförande.**
- **Processäkerhet tack vare komponenter av hög kvalitet med lång livslängd.**
- **Överföring av höga vridmoment.**
- **100 % kontroll – varje drivet verktyg (DV) genomgår ett inkörningsprogram.**
- **Invändig kylning: Specialutvecklade och patenterade tätningar.**

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspanning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspanningsplatser) i revolvern.

Passar till :

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

DV för spännhylsa: inkl. spännmutter och haknyckel. DV VARIA VX: inkl. chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-spännhylsor nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745.

OBS!:

- **Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.**
- **Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).**

VDI-storlek: 30

Verktygsuppspänning: Varia VX3

l_1 : 134 mm

b_1 : 69,5 mm

b_2 : 59,5 mm

h_1 : 68 mm

x: 100 mm

Kylning: intern

Teknisk beskrivning

Kylning	intern
x	100 mm
l_1	134 mm
h_1	68 mm
b_1	69,5 mm
b_2	59,5 mm
fäste	VX3
VDI-storlek	30
Verktygsuppspänning	Varia VX3

Tillbehör

Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 10 mm	319823 10
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 16 mm	319835 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 16 mm	319823 16

Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 6 mm	319823 6
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 20 ER	319802 20
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 25 ER	319802 25
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 12 mm	319823 12
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 8 mm	319823 8
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 16 ER	319802 16
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 20 mm	319823 20
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 22 mm	319835 22
FräsdornVARIA VX3 Dorndiameter d1 27 mm	319835 27
Varia hylschuckVARIA VX3 För ER-spännhylsor 32 ER	319802 32
Vändskärsborrhållare VARIA VX3 Spännhylsa D1 25 mm	319823 25