

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF:  
M26X0,75****Beställningsdata**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 130001 M26X0,75 |
| GTIN         | 4062406002039   |
| Artikelklass | 10N             |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|               |            |
|---------------|------------|
| Toleransklass | ISO 1 4H   |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H   |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass | 6H +0,05   |
| Toleransklass | ISO 3 6G   |
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass | 7H         |
| Toleransklass | 7HX        |
| Toleransklass | 7G         |
| Toleransklass | 7GX        |
| Toleransklass | 6H +0,10   |
| Toleransklass | 6H +0,20   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Gängdjup                     | 78 mm  |
| Antal skär Z                 | 4  |
| Gäng-Ø                       | 26 mm  |
| Antal spånspår               | 4  |
| Norm                         | DIN 376                                      |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 18 mm  |
| Skärmaterial                 | HSS E  |
| Gängstigning                 | 0,75 mm                                      |
| Kärnhåls-Ø                   | 25,25 mm                                     |
| Skaftfyrkant □               | 14,5 mm                                      |
| totallängd L                 | 140 mm                                       |
| Gängtyp                      | MF-LH  |
| gänga                        | M26×0,75                                     |
| Beläggning                   | obelagd                                      |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | B  |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej  |
| Användning vid håltyp        | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning                 | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan   |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |