

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M18X2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M18X2,5
GTIN	4062406001452
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Toleransklass	6H +0,20
totallängd L	125 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	18 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	14 mm
Kärnhåls-Ø	15,5 mm
Skaftfyrcant □	11 mm
Gängdjup	54 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M18×2,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp