



## Digital kraftmät dosa, mätområde: 0-10kN



### Beställningsdata

Ordernummer	479130 0-10
GTIN	2050001674722
Artikelklass	47F

### Beskrivning

#### Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med digital manometer. Den robusta, enkla mekaniska konstruktionen gör den idealisk för tuffa driftförhållanden. 4 1/2-siffrig display med bakgrundsbelysning för direkt visning av kraftvärdet möjliggör optimal avläsning av kraftvärdet.

Den extra diagramvisningen med dragpekarkfunktion visar tendensen för den aktuella nominella belastningen. Min/max-minne och tarafunktion kan anropas oberoende av huvuddisplayen. För den enkla och störningsbeständiga dataöverföringen har CPG1200 ett mikro-USB-gränssnitt; 3x gängat fästhål M5 i botten av höljet.

#### Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

#### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

Inklusive displayenhet, 3 batterier nr 081561 storlek LR6, kalibreringsprotokoll och transportväska.

### Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 10 kN
Ø kraftupptagare	75 mm
avläsning	0,01 kN
kolvyta	10 cm <sup>2</sup>
kraftupptagarens höjd	30 mm
arbetstemperatur	-10 - 50 °C
felgräns	±0,5 % av mätintervallets maxvärde ±1 siffra %
Kolvdimension	45 mm
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Nätdriven
Vridbar display	300 grad
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Kraftmätare

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------