

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 10/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260320 10/07
GTIN	4045197877697
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd $L_2$	9,6 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	13 mm
Mittförskjutning $L_3$	7 mm
totallängd $L$	125 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Inställningsvinkel $\kappa$	107,5 grad
ISO-kod hållare	E10K SDQCR/L07
Skruvsats förvändskär	269028 7
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500