

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260321 12/07
GTIN	4045197877765
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	8,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Spännhöjd L_2	11,6 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	16 mm
ISO-kod hållare	E12M SDQCR/L07
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	150 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 7	269028 7
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500