

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260321 20/11
GTIN	4045197877789
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	250 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
ISO-kod hållare	E20S SDQCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	18,9 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skruvsats för vändskär	269028 8
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	25 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	12,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500