

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260340 20/11
GTIN	4045197877826
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	DC.. 11T3..
totallängd L	200 mm
Skruvsats för vändskär	269028 8
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	26 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Utkragningslängd L ₁	60 mm
ISO-kod hållare	A20R SDQCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skaftdiameter D _s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500