

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260340 25/11
GTIN	4045197877833
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	17 mm
ISO-kod hållare	A25R SDQCR/L11
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Skruvsats förvändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	200 mm
Utkragningslängd L_1	75 mm
Spännhöjd L_2	24 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	32,5 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 8

269028 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500