

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260341 32/11
GTIN	4045197877918
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	22 mm
Underläggsplatta	269005 3
Spännhöjd L_2	31 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruvsats för vändskär	269028 2
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	250 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{\min}	44 mm
ISO-kod hållare	A32S SDQCR/L11
Utkragningslängd L_1	96 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 3	269005 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500