

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M1,6X0,2****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M1,6X0,2
GTIN	4062406000295
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	0,2 mm
Gängdjup	4,8 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
Gäng-Ø	1,6 mm
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	1,4 mm
Antal spånspår	2
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Antal skär Z	2
totallängd L	40 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gängtyp	MF-LH
gänga	M1,6×0,2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp