

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260344 20/11
GTIN	4045197877956
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	25 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruvsats för vändskär	269028 8
ISO-kod hållare	A20R SDXCR/L11
Huvudängd $L_1$	40 mm
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd $L$	200 mm
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Effektivt djup $T$	10 mm
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500