

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260345 20/11
GTIN	4045197877994
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 8
Mittförskjutning L ₃	13 mm
Spännhöjd L ₂	18 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Vändskärsstorlek	11 mm
Huvudängd L ₁	40 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
ISO-kod hållare	A20R SDXCR/L11
totallängd L	200 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	25 mm
Effektivt djup T	10 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500