

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261133 32/16
GTIN	4045197878090
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 2
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	40 mm
Mittförskjutning L_3	22 mm
Underläggsplatta	269005 8
ISO-kod hållare	A32S SVUBR/L16
Inställningsvinkel κ	93 grad
Spännhöjd L_2	31 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
totallängd L	250 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
Huvudängd L_1	33,5 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500