

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261133 40/16
GTIN	4045197878106
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VB.. 1604..
Huvudängd L ₁	40 mm
Mittförskjutning L ₃	27 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Inställningsvinkel κ	93 grad
Underläggsplatta	269005 8
Skrivsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	49 mm
Spännhöjd L ₂	39 mm
totallängd L	300 mm
ISO-kod hållare	A40T SVUBR/L16
Skaftdiameter D _s	40 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Underläggsplatta Typ 8	269005 8
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500