

**Högmatningsfräs MFH mikro, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreddar Z: 10/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221942 10/2
GTIN	4960664778416
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
Rampningsvinkel α_{\max}	2,25 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	5,1 mm
Skaftdiameter D_s h6	10 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,5 mm
totallängd L_{tot}	60 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	LPGT 0102..
Antal skär Z	2
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	16 mm
$\varnothing D_3$	6 mm
Utkragningslängd L_1	20 mm
Skär- $\varnothing D_c$	10 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	18 mm

Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs