



Högmatningsfräs MFH mikro, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreddar Z: 14/3mm



Beställningsdata

Ordernummer	221942 14/3
GTIN	4960664778430
Artikelklass	250

Beskrivning

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel α_{\max}	1,26 grad
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,5 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsnings $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Utkragningslängd L_1	20 mm
totallängd L_{tot}	65 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	9,1 mm
Skär- $\varnothing D_c$	14 mm
Passande vändskär	LPGT 0102..
Invändig	ja
$\varnothing D_3$	10 mm
spiralfräsnings $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)

Inställningsvinkel κ	11 grad
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs