

**Högmattningsfräs MFH mikro, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 10/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221943 10/2
GTIN	4960664806706
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Ø D <sub>1</sub> h6	6,5 mm
spiralfräsnings Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	6 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	0,5 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	17 mm
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	2,25 grad
Skär-Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	5,1 mm
Fästgंगा M	M6
Invändig	ja
Passande vändskär	LPGT 0102..

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs