

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M4,5X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130001 M4,5X0,5
GTIN	4062406000561
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	4,5 mm
Gängdjup	13,5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Kärnhåls-Ø	4 mm
Gängstigning	0,5 mm
totallängd L	70 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gängtyp	MF-LH
gänga	M4,5×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp