

**Högmatningsfräs MFH mikro, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 12/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	8 mm
Ø D ₁ h ₆	6,5 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	0,5 mm
Fästgंगा M	M6
totallängd L _{tot}	17 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	22 mm
Rampningslängd L för α _{max}	7,1 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,61 grad
Passande vändskär	LPGT 0102..
Vändskärsskruv	229722 (6IP; 0,6Nm)
Skär-Ø D _c	12 mm
Antal skär Z	3
spiralfräsning Ø D _{min}	20 mm

Invändig	ja
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs