

**LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

2-skärigt vändskär.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	1,2 mm
ISO-kod vändskär	LPGT 010210 ER-GM
Hörnradie	1 mm
Sort	PR1525
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,4 mm
Antal byten/skär	2

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		