



Momentnyckel standard MANOSCOP® 721 med spärrnyckel, maximalt vridmoment: 150Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657225 150
GTIN	4018754268924
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala (Nm och lbfft) och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stängeln belastas mycket kortvarigt. När åtdragningsmomentet uppnåtts återgår stängeln direkt till viloläge. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör.

Måttenheter: Nm, lbfft. Med fast monterat, **omställbart spärrhuvud – endast för högerdragning.**

Funktion:

Inställning: Snabb inställning av vridmoment med skjut- och låsbar knapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Snabb inställning av vridmoment med skjut- och låsbar knapp. Det inställda värdet fixeras med en låsknapp i handtaget.

Användningsdata:

Snabbinställningen gör den idealisk för reparationer och mindre seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
huvudhöjd h	18 mm
momentintervall	30 - 150 Nm
skalgradering 1 delstreck =	5 Nm
Dragriktning	Högerdragning
visning	analog
momentintervall	25 - 110 lbf·ft
vikt	1280 g
huvudbredd b	41 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
maximalt vridmoment	150 Nm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbf·ft
mätmetod	vridmoment
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
Feedback	utlösande
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	387 mm
Inställning av utlösningens värde	med inställningsskala
Norm	DIN EN ISO 6789
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
totallängd L	452 mm
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt

Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 721 Quick
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000

Tillbehör

Fönsterskala för momentnyckel Typ 2	657212 2
Grönt skjutreglage för momentnyckel Typ 2	657213 2
Fönsterskala för momentnyckel Typ 4	657212 4