

**Högmatningsfräs MFH mini, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/7mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 221965 42/7 |
| GTIN | 2050001929976 |
| Artikelklass | 250 |

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| totallängd L_{tot} | 40 mm |
| Passande vändskär | LOGU 0303.. |
| FästhålsØ | 16 mm |
| Skär-Ø D_c | 42 mm |
| maximalt sågdjup $a_{p,max}$ | 1 mm |
| Invändig | ja |
| Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø D_3 | 35 mm |
| Antal skär Z | 7 |
| spiralfräsning Ø D_{min} | 77 mm |
| spiralfräsning Ø D_{max} | 82 mm |
| Rampningslängd L för α_{max} | 33,3 mm |
| Rampningsvinkel α_{max} | 0,52 grad |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Inställningsvinkel κ | 15 grad |
| Fz Helix | 0,8 |
| Skaftutförande | med hål |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229713 |
|------------|--------|