

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, MF: M36X4****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130001 M36X4  |
| GTIN         | 4062406002879 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| Gängdjup       | 108 mm     |
| Antal spånspår | 4          |
| Toleransklass  | ISO 1 4H   |
| Toleransklass  | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass  | ISO 2 6H   |
| Toleransklass  | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass  | 6H +0,05   |
| Toleransklass  | ISO 3 6G   |
| Toleransklass  | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass  | 7H         |
| Toleransklass  | 7HX        |
| Toleransklass  | 7G         |
| Toleransklass  | 7GX        |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Toleransklass                | 6H +0,10                                     |
| Toleransklass                | 6H +0,20                                     |
| Skafftyrkant □               | 22 mm  |
| Gäng-Ø                       | 36 mm  |
| Gängstigning                 | 4 mm   |
| totallängd L                 | 200 mm                                       |
| Skärmaterial                 | HSS E  |
| Kärnhåls-Ø                   | 32 mm  |
| Norm                         | DIN 376                                      |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 28 mm  |
| Antal skär Z                 | 4  |
| Gängtyp                      | M-LH   |
| gänga                        | M36×4  |
| Beläggning                   | obelagd                                      |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | B  |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej  |
| Användning vid håltyp        | upp till 3×D vid genomgående hål             |
| Skärriktning                 | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan   |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |