

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202277 2,5
GTIN	4045197880390
Artikelklass	12X

**Beskrivning****Utförande:**Dimensioner liknande **DIN 6527**.**Teknisk beskrivning**

totallängd L	50 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	2,5 mm
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Matning f <sub>z</sub> för valsfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Skärlängd L <sub>c</sub>	6 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Skaftform	HB
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Matning f <sub>z</sub> för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	170 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	100 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	40 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	55 m/min	K
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		