

Garant
HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 2,5 mm

Beställningsdata

Ordernummer	202269 2,5
GTIN	4045197880604
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 6 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 15 mm

Friställningsdiameter D_1 : 2,3 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter D_s : 6 mm

Teknisk beskrivning

Tandantal Z	3
Skärlängd L_c	6 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	15 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,01 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,011 mm

Tolerans nom.-Ø	e8
Skär-Ø D _c	2,5 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
totallängd L	50 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skaftform	HA
Friställningsdiameter D ₁	2,3 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	0,3×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a _e vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------