

**Räknesystem, typ CCS, maximal kapacitet: 150kg****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 479542 150 |
| GTIN | 4045761104624 |
| Artikelklass | 47D |

Beskrivning**Utförande:**

- **Noggrann räknevåg med automatisk referensoptimering (förbättrar stegvis medelvärdet för artikelvikterna).**
- **Målantal resp. målvikt kan programmeras med akustisk signal.**
- **Räknesummaminne för summering av likadana artiklar i totalantal och totalvikt.**
- **Inställbar på referensantal eller referensvikt.**
- **Omkopplingsbar mellan nät- och batteridrift.**
- **Justeringsprogram CAL:För inställning av noggrannhet (den nödvändiga, externa justeringsvikten levereras på begäran).**
- **Displayen kan växlas mellan antal och vikt**

Räknesystem bestående av en **referensvåg och en antalsvåg (plattformsvåg)** med 2,0 m förbindelsekabel.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetsskyddshuv för referensvåg.

Specialtillbehör:

Internt batteri, signallampa på begäran.

OBS!:

Vid kalibreringen bör du markera de båda angivna positionerna, eftersom både referensvågen och mängdvågen (plattformsvågen) måste kalibreras.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|--------|
| plattformsvågens djup | 400 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|--------------------------|-------------------|
| höjd | 125 mm |
| vågplattans mått | 294×225 mm |
| insvängningstid | 2 s |
| maximal kapacitet | 0 - 150 kg |
| plattformsvågens höjd | 137 mm |
| Bredd | 320 mm |
| tillverkarens beteckning | CCS |
| avläsning | 0,1 g |
| Djup | 350 mm |
| plattformsvågens bredd | 500 mm |
| nettovikt | 16 kg |
| reproducerbarhet | 0,2 g |
| linearitet | ± 0,2 g |
| minimal styckevikt | 1 g |
| Avläsning antalsvåg | 5 g |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Kalibrering | Pris på förfrågan |
| Produktslag | Räknevåg |

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/479542-150>