

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M18X2****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M18X2
GTIN	4062406005016
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	18 mm
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	11 mm
Kärnhåls-Ø	16 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Gängdjup	54 mm
Antal skär Z	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H

Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
totallängd L	125 mm
Gängtyp	MF
gänga	M18×2
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp