

**Mitutoyo****Linjärskala, effektiv mätlängd L<sub>0</sub>: 400mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	499240 400
GTIN	4946368854199
Artikelklass	44D

## Beskrivning

### Utförande:

- Med absolutmätsystem.
- Efter inkoppling visas aktuell position så att du slipper den tidskrävande referenspunktkörningen.
- Enkel montering och installation.

### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

### Användningsdata:

För exakt registrering och positionering av axiella justeringar på t.ex. fräsar, svarvar, inställningsbord eller mätinstrument. Lämpar sig även för omställning av verktygsmaskiner till digital display.

### OBS!:

**Kan endast användas i kombination med displayenhet nr 499356.**

## Teknisk beskrivning

effektiv mätlängd L <sub>0</sub>	400 mm
maximalt mät huvudavstånd L <sub>1</sub>	430 mm
Bredd	22 mm
kabellängd	3,4 m

mätnoggrannhet (20°)	7 µm
hålcentrumavstånd L <sub>2</sub>	568 mm
totallängd L <sub>3</sub>	588 mm
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Nätdriven
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Produktslag	Linjärskala

---

## Tillbehör

Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 3	499356 3
Digitaldisplayenhet Antal visade axlar 2	499356 2