

**Flatfil, Huggning 3 (fin), Längd utan tånge: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	510300 250
GTIN	4009215016840
Artikelklass	56B

**Beskrivning****Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

**3 sidor med huggning; trubbig ände.**

**Användningsdata:**

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

**Norm:**

**DIN 7261 Form A**

**Teknisk beskrivning**

Längd utan tånge	250 mm
tvärsnitt	25×6,3 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 3 (fin)
Huggning	3
Huggtyp	Fin
Form	A
Formbeskrivning	Flat, trubbig ände
Filytor	3
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

## Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519510 110
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 110 mm	519600 110
Filskافت av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskافت av hårdträ totallängd 140 mm	519400 140
Filskافت av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519550 110