

**Fyrkantfil, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 200mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 512200 200 |
| GTIN | 4009215017434 |
| Artikelklass | 56B |

Beskrivning**Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.**Användningsdata:**

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:**DIN 7261 Form D****OBS!:**

Filvariant med skaft tillgänglig under nr 512201.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Längd utan tånge | 200 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Produktnamnsattribut | Huggning 2 (medelfin) |
| Huggning | 2 |
| Huggtyp | Medelfin |
| Form | D |
| Formbeskrivning | Fyrkantig, halvtrubbig ände |
| Filytor | 4 |
| inkl. filskaft | nej |
| Norm | DIN 7261 |

Produktslag

Verkstadsfil

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---|---------------|
| Filskافت av hådrträ totallängd 100 mm | 519400 100 |
| Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 110 mm | 519600 110 |
| Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm | 519600 120 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Filskافت av plast totallängd 110 mm | 519550 110 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm | 576000 115X40 |
| Filskافت av plast totallängd 100 mm | 519510 100 |
| Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm | 576000 80X20 |
| Filskافت av plast totallängd 110 mm | 519510 110 |