



Halvrundfil, Huggning 1 (grov), Längd utan tånge: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	513100 100
GTIN	4009215017526
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Med banhuggning; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form E

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	100 mm
tvärsnitt	11×4 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 1 (grov)
Huggning	1
Huggtyp	Bastard
Form	E
Formbeskrivning	halvrund
Filytor	Huggning på alla sidor
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 95 mm	519600 95
Filskaft av hådrträ totallängd 80 mm	519400 80
Filskaft av plast totallängd 100 mm	519550 100
Filskaft av hådrträ totallängd 100 mm	519400 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskaft av plast totallängd 90 mm	519510 90
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25