

**Rundfil, Huggning 1 (grov), Längd utan tånge: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	514100 300
GTIN	4009215017946
Artikelklass	56B

Beskrivning**Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

Med banhuggning; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En **kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 Form F

Teknisk beskrivning

diameter	12 mm
Längd utan tånge	300 mm
Produktnamnsattribut	Huggning 1 (grov)
Huggning	1
Huggtyp	Bastard
Form	F
Formbeskrivning	rund
Filytor	Huggning på alla sidor
inkl. filskaft	nej
Norm	DIN 7261
Produktslag	Verkstadsfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Filskaft av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskaft av hårdträ totallängd 140 mm	519400 140
Filskaft av plast totallängd 120 mm	519550 120