

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M1,6X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M1,6X0,35
GTIN	4062406003883
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	40 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
Gäng-Ø	1,6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,5 mm
Antal spånspår	2
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängstigning	0,35 mm
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	1,25 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	4,8 mm
Antal skär Z	2
Gängtyp	MF
gänga	M1,6×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp