

**Svarvfil huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	518200 300
GTIN	4009215007541
Artikelklass	56B

Beskrivning**Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Dessa specialfiler garanterar släta filytor. **Specialfilarna** tillverkas i precisionsautomater. De **garanterar hög slipeffekt och lång brukstid.**

Två sidor m engradig huggning (bättre spåntransport).

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	300 mm
tvärsnitt	30×7 mm
Form	H
Norm	DIN 7261
Produktslag	Svarvfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	mindre lämplig
INOX	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	mindre lämplig

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Filskaft av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskaft av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filskaft av hådrträ totallängd 160 mm	519400 160
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40