

Fräst fil, halvrund, grov, Längd utan tånge: 300mm



Beställningsdata

Ordernummer	519160 300
GTIN	2050001696274
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Frästa filar kännetecknas av en mycket hög **skärpa** tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. **Ingen risk för igensättning.**

Halvrund ihålig, halvtrubbig ände, skär endast på utsidan.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	27×9 mm
Längd utan tånge	300 mm
finhetsgrad	grov
Skäravstånd ca	3 mm
Form	D
Produktnamnsattribut	grov
Norm	DIN 7264
för material	Lättmetall och mjuk metall, plast,trä, läder osv.
Produktslag	Frästa filar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		

Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
GG(G)	mindre lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

Tillbehör

Tvåkomponents ergonomi-filskraft totallängd 120 mm	519600 120
Filskraft av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskraft av hådrträ totallängd 140 mm	519400 140
Filskraft av hådrträ totallängd 160 mm	519400 160
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filskraft av plast totallängd 120 mm	519550 120