

Fräst fil, ansats, grov, Längd utan tånge: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	519110 250
GTIN	2050001696199
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Frästa filar kännetecknas av en mycket hög **skärpa** tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. **Ingen risk för igensättning.**

Ansats, fräst på tre sidor

Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	250 mm
tvärsnitt	26×7 mm
finhetsgrad	grov
Skäravstånd ca	3 mm
Form	A
Produktnamnsattribut	grov
Norm	DIN 7264
för material	Lättmetall och mjuk metall, plast, trä, horn, läder osv.
Produktslag	Frästa filar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu Mg	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
GG(G)	mindre lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 110 mm	519600 110
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519550 110
Filskaft av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filskaft av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filskaft av hådrträ totallängd 140 mm	519400 140
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20