

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M2X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M2X0,25
GTIN	4062406003937
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspar	3
totallängd L	45 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skafftyrkant □	2,1 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Antal skär Z	3
Gängdjup	6 mm
Gäng-Ø	2 mm
Kärnhåls-Ø	1,75 mm
Gängstigning	0,25 mm
Gängtyp	MF
gänga	2
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp