

**Trärasp, ansats, Huggning 2 (medelslät), Längd utan tånge: 250mm****Beställningsdata**

Ordernummer	519300 250
GTIN	4009215006858
Artikelklass	56B

**Beskrivning****Utförande:**

Ämnena smids och slipas och förses ända ut i kanterna med en exakt huggning med likformig täthet och djup. Efter härdning med mycket noggrann värmebehandling får dessa kvalitetsraspar/-filar **optimala egenskaper vad gäller slipeffekt och livslängd.**

**Ansats****Teknisk beskrivning**

tvärsnitt	25×6,3 mm
Längd utan tånge	250 mm
Huggning	Huggning 2 (medelslät)
Form	A
Norm	DIN 7263
Produktslag	Trärasp

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		

Trä

lämplig

**Tillbehör**

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 110 mm	519600 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Tvåkomponents ergonomi-filskaft totallängd 120 mm	519600 120
Filskaft av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filskaft av hårdträ totallängd 140 mm	519400 140
Filskaft av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskaft av plast totallängd 110 mm	519550 110