



Karosserifil 350×36×4,7 mm, Tandning: 2



Beställningsdata

Ordernummer	519200 2
GTIN	4007220016244
Artikelklass	53B

Beskrivning

Utförande:

Skären är cirkelformigt frästa på båda sidor ur ett stycke, **konvexa** ovansidor – **förhindrar repor** på arbetsstycket från filkanterna. Den speciella skärformen och den positiva spånvinkeln garanterar effektiv avverkning.

Konvex huggning på båda sidor.

Användningsdata:

Plåtbearbetning av alla slag, i synnerhet inom **bil-** och **karosseritillverkning** och vid **reparationer. Med dessa karosserifilar uppnås släta ytor utan räfflor som kan lackeras utan föregående polering.**

Teknisk beskrivning

Tandning	2
Skäravstånd ca	2,5 mm
finhetsgrad	medel
tvärsnitt	36×4,7 mm
totallängd	350 mm
Produktslag	Karosserifil

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
---	---------------

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Justerbara bladhållare för karosserifilar 350 mm Typ KFH350	519215 KFH350