

Fräst fil, ansats, grov, Längd utan tånge: 350mm



Beställningsdata

Ordernummer	519110 350
GTIN	2050001696212
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Frästa filar kännetecknas av en mycket hög **skärpa** tack vare helt frästa skär och optimalt utformade spånkammare. Därigenom transporteras även spån från mjuka och smörjande material bort på ett säkert sätt. **Ingen risk för igensättning.**

Ansats, fräst på tre sidor

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	36×7 mm
Längd utan tånge	350 mm
finhetsgrad	grov
Skäravstånd ca	3 mm
Form	A
Produktnamnsattribut	grov
Norm	DIN 7264
för material	Lättmetall och mjuk metall, plast, trä, horn, läder osv.
Produktslag	Frästa filar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu Mg	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
GG(G)	mindre lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	lämplig

Tillbehör

Filskافت av hådrträ totallängd 160 mm	519400 160
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskافت av plast totallängd 120 mm	519550 120
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm	519600 120
Filskافت av plast totallängd 125 mm	519510 125
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40