

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, TiN, MF: M24X1,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130005 M24X1,75
GTIN	4062406005474
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	22,25 mm
Gäng-Ø	24 mm
Skafftyrkant □	14,5 mm
Gängstigning	1,75 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
totallängd L	160 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	72 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX

Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängtyp	MF
gänga	M24×1,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp