



Skärpningsfil för fränsåg huggning 3 (fin) plan, runda kanter, Längd utan tånge: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	518550 200
GTIN	4009215005479
Artikelklass	56B

Beskrivning

Utförande:

Specialkvalitet, engradiga och särskilt lämpliga för skärpning av träsågblad av stål. Dessa sågfilar garanterar hög slipeffekt och lång brukstid. Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. **Huggning på alla sidor.** Med runda kanter.

Teknisk beskrivning

tvärsnitt	20×4 mm
Längd utan tånge	200 mm
Form	F
Norm	DIN 7262
Produktslag	Sågfil

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		

Stål < 60 HRC	mindre lämplig
INOX	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Trä	mindre lämplig

Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519510 110
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filskافت av plast totallängd 100 mm	519510 100
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 110 mm	519600 110
Tvåkomponents ergonomi-filskافت totallängd 120 mm	519600 120
Filskافت av hådrträ totallängd 120 mm	519400 120
Filskافت av plast totallängd 110 mm	519550 110