



Vinkelpolerare WPO, Typ: 72214950



Beställningsdata

Ordernummer	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimalt utnyttjande av det använda verktyget.**
- **Kan också användas med spänntapp som fullvärdig satineringsmaskin för löpande arbeten.**
- **Maximal varvtalsstabilitet oavsett belastning inom inställt område.**
- **Självstartspärr som förhindrar okontrollerad återstart efter strömavbrott.**

leveransinnehåll:

Fein vinkelpolerare WPO 14-25E, sidohandtag 1 transportväska, 1 hållare (vridbar), skyddsbygel, spänntapp för valsar och rullar med universalkilspår (100 mm), elastisk slipvals, (100×100 mm, kornstorlek 60), lamellslipnylonvals (100×100 mm, kornstorlek 180), stödrondell med kardborrfäste (Ø 115 mm, M14), 1 slipnylon med vågform 30×150 mm, spänntapp 15–50 mm, 10 slipnylon med kardborrfäste (Ø 115 mm fina).

Specialtillbehör:

Standardsats för ytor, nr 077718 storlek F, satineringsats för profiler, nr077718 storlek S, polersats nr 077718 storlek P, rörsats nr 077718 storlek R.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1200 W
tillverkarens beteckning	WPO-startset rostfritt stål

vikt	2,4 kg
verktygsfäste	M14
maximal polerverktygs-Ø	250 mm
maximala vibrationer enligt EN	3,5 m/s ²
varvtalsområde	900 - 2500 min ⁻¹
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Polerare

Tillbehör

Sats för rostfritt stål till vinkelpolerare WPO Typ S	077718 S
Sats för rostfritt stål till vinkelpolerare WPO Typ F	077718 F
Sats för rostfritt stål till vinkelpolerare WPO Typ R	077718 R